



增壓器

DPA-63-10-CRVZS20

料號: 552934

FESTO

不鏽鋼結構, 結合壓力增強器和儲氣罐



技術參數

特性	值
活塞直徑	63 mm
容量	20 l
裝配位置	冷凝水向下排放
設計結構	雙活塞壓力增壓器 具儲氣罐 具壓力錶 具逆止閥
壓力錶	具壓力錶
Output pressure 2	0.4 ... 1 MPa
輸出壓力2	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
壓力調節範圍 Mpa	0.4 ... 1 MPa
壓力控制範圍	4 ... 10 bar
壓力調節範圍 psi	58 ... 145 psi
輸入壓力 1	2 ... 8 bar
氣源壓力1 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
氣源壓力1 psi	29 ... 116 psi
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
最大緊固扭矩, 冷凝水排放	27 Nm
產品重量	21,500 g
安裝類型	具溝槽螺帽
氣壓連接, 氣口 1	QS-12
氣壓連接, 氣口 2	KD4
氣壓連接, 氣口 3	消音器
材料備註	符合 RoHS
Material of air reservoir	高合金鋼, 耐腐蝕