

活性炭過濾器 MS9-LFX


料號: 552942

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 尺寸 | 9 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 活性炭過濾器 |
| 操作壓力 | 0 ... 20 bar |
| 空氣品質等級的最大標準流量 | 6,500 l/min |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| EU以外的防爆保護認證 | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 2G |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵 | II 2D |
| 防氣爆 | Ex h IIC T6 Gb X |
| 防塵爆 | Ex h IIIC T60°C Db X |
| 周遭防爆溫度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| 介質溫度 | 5 ... 30 °C |
| 殘餘油含量 | 0.003 mg/m3 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 氣路板模組 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 氣路板模組 G1/2 G3/4 G1 |

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| | G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT |
| Material of cover | PA |
| Material seals | NBR |
| Material filter | 活性炭 |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |
| Material screen | PA |