


微過濾器

MS9-LFM-N1-AUV-DA

料號: 553026

FESTO

0.01 µm 過濾器，塑料過濾杯加上塑料保護罩，全自動排水裝置，具壓差指示器，氣流方向從左到右。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------------|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 9 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 手動瞬間接觸 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| 空氣品質等級的最大標準流量 | 6,500 l/min |
| 空氣品質等級的最小標準流量 | 325 l/min |
| 過濾器功效 | 99.9999 % |
| 最大冷凝物容積 | 225 ml |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 殘餘油含量 | 0.01 mg/m ³ |
| 壓差顯示 | 視覺指示器 |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1 NPT |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material of cover | PA |
| Material filter | 硼酸鹽纖維 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| 產品重量 | 2,000 g |