

超精細過濾器 MS9-LFM-3/4-AUV

訂貨編號: 553072

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 9 |
| 結構特點 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 全自動 手動裝置，非鎖定式 |
| 工作壓力 | 2 bar...12 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量 | 6500 l/min |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量 | 325 l/min |
| 過濾效率 | 99.9999 % |
| 最大冷凝容積 | 225 ml |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 5 °C...60 °C |
| 環境溫度 | 5 °C...60 °C |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 殘餘含油量 | 0.01 mg/m ³ |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 具有附件 |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 氣動介面，氣口 1 | G3/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | G3/4 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 蓋子材料 | PA |
| 過濾器材料 | 硼矽酸鹽纖維 |
| 碗罩材料 | 精製鋁合金 |
| 螢幕材料 | PA |
| 密封件材質 | NBR |
| 產品重量 | 2000 g |