

精密過濾器 MS9-LFM-3/4-BUM-DA

訂貨編號: 553082

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	9
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	0 bar...20 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
乾淨空氣等級的最大標準流量	7000 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	350 l/min
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	225 ml
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
殘餘含油量	0.5 mg/m ³
差壓顯示器	畫面顯示
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
外殼材質	壓鑄鋁
蓋子材料	PA
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	精製鋁合金

特性	值
螢幕材料	PA
密封件材質	NBR
產品重量	2000 g