

連接電纜 MHJ9-KMH-0,5-MF

訂貨編號: 553121

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標
附加功能	火花抑制 保持電流降，具有能源回收功能 安全切斷
安裝方式	是否要： 具通孔 透過 H 型導軌
安裝位置	可選
產品重量	40 g
電氣介面	2 針/2 針/4 芯 直列式插座/直列式插座/電纜
操作電壓範圍 DC	12 V...53 V
反極性保護	用於工作電壓
操作說明	固定電源必須能確保至少提供 1.7 A 電流而不會產生電壓降
功耗資訊	低電流相位 2 W，高電流相位 7 W，每通道
持續通電率	100% 遵守操作電磁閥的注意事項
觸發訊號電壓範圍 DC	3 V...30 V
輸入電流的說明	線性上升 0.09-0.44 mA，觸發訊號為 3-15 V 0.44-15.44 mA，觸發訊號為 15-30 V
輸入電阻	34 kOhm
電纜長度	0.5 m
電纜特徵	用於靜態應用
防護等級	IP40
環境溫度	-5 °C...50 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC

特性	值
外殼材質	POM