


# 近接感測器 SIEF-M8B-NS-S-L

料號: 553539

FESTO

具插頭, 齊平式安裝



## 技術參數

特性	值
設計	圓形
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
額定切換距離	1.5 mm
環境溫度	-30 ... 85 °C
重複精度	0.08 mm
開關輸出	NPN
切換元件功能	常開觸點
最大切換頻率, DC	2,000 Hz
最大輸出電流	150 mA
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	3-pin M8x1 插頭
Material connector housing	黃銅 鍍鉻
尺寸	M8
安裝類型	齊平
產品重量	12 g
Material housing	PA 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP68
對磁場的抗干擾能力	DC和AC 磁場
浪湧強度	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3