



近接感測器 SIEF-M12B-PS-S-L

料號: 553541

FESTO

具插頭, 齊平式安裝



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 設計 | 圓形 |
| 符合標準 | EN 60947-5-2 |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 額定切換距離 | 3 mm |
| 環境溫度 | -30 ... 85 °C |
| 重複精度 | 0.16 mm |
| 開關輸出 | PNP |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大切換頻率, DC | 3,000 Hz |
| 最大輸出電流 | 200 mA |
| 短路強度 | 脈衝調制 |
| 工作電壓範圍 DC | 10 ... 30 V |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 3-pin M12x1 插頭 |
| Material connector housing | 黃銅 鍍鉻 |
| 尺寸 | M12 |
| 安裝類型 | 齊平 |
| 產品重量 | 24 g |
| Material housing | 黃銅 鍍鉻 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 防護等級 | IP68 |
| 對磁場的抗干擾能力 | DC和AC 磁場 |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 污染程度 | 3 |