



近接感測器 SIEF-M30B-PS-K-L

料號: 553550

FESTO

具電纜, 齊平式安裝



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-----------------------------------|
| 設計 | 圓形 |
| 符合標準 | EN 60947-5-2 |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 額定切換距離 | 10 mm |
| 環境溫度 | -30 ... 70 °C |
| 重複精度 | 0.55 mm |
| 開關輸出 | PNP |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大切換頻率, DC | 2,000 Hz |
| 最大輸出電流 | 200 mA |
| 短路強度 | 脈衝調制 |
| 工作電壓範圍 DC | 10 ... 30 V |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 3芯 電纜 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |
| 尺寸 | M30 |
| 安裝類型 | 齊平 |
| 產品重量 | 191 g |
| Material housing | 黃銅 TPE-O 鍍鉻 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP68 |
| 對磁場的抗干擾能力 | DC和AC 磁場 |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 污染程度 | 3 |