



叉型光電感測器 SOOF-M-FL-SM-C30-N

料號: 553554

FESTO

穩固的金屬外殼



技術參數

特性	值
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 含有 PWIS 符合 RoHS
測量變量	位置
測量原則	光電元件
測量方式	叉型光電屏障
光的類型	紅色
最小直徑	0.5 mm
環境溫度	-10 ... 60 °C
重複精度	0.02 mm
開關輸出	NPN
切換元件功能	可切換
滯後	<= 0.25 mm
最大切換頻率	4,000 Hz
最大輸出電流	200 mA
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 35 V
殘餘波動	± 5 %
無效電流	30 mA
極性保護	用於工作電壓連接
電氣連接	3-pin M8x1 插頭
尺寸	U形鉤 30x35 mm
分岔缺口	30 mm
產品重量	75 g
Material housing	牙鑄鋅 經過噴塗
工作狀態顯示	黃色 LED
設定選項	電位計
防護等級	IP67
絕緣電壓	50 V
浪湧強度	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
污染程度	3