

吸附式乾燥器 PDAD-22-N3/8



料號: 553759
將停止供貨的產品

FESTO

用於乾燥和乾淨的氣源。

該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
裝配位置	水平 垂直
設計結構	冷再生型吸附乾燥器
輸入壓力 1	4 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 壓力設備指令
壓力露點	-40 °C
降低流量的壓力露點	-70 °C
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:2:2] 在 -40°C 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:1:2] 在 -70°C
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	16,500 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金