

# 塑料氣管 PAN-4X0,75-SI-500

料號: 553888

FESTO

標準外徑氣管，能承受較高的熱量和機械負載。



## 技術參數

| 特性                                       | 值   |
|--|---|
| 外徑                                       | 4 mm  |
| 與流量相關的彎曲半徑                               | 18 mm   |
| 內徑                                       | 2.9 mm  |
| 最小彎曲半徑                                   | 12 mm   |
| Tubing characteristics                   | Suitable for energy chains  |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.5 MPa  |
| 溫度取決於操作壓力                                | -0.95 ... 15 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 217.5 psi   |
| 授權                                       | TÜV   |
| Maritime classification                  | see certificate   |
| 認證核發部門                                   | B 013277 0506 00  |
| 操作介質                                     | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度                                     | -30 ... 80 °C   |
| 產品重量視長度而定                                | 0.006 kg/m  |
| 氣壓連接                                     | For push-in connector outside diameter 4 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm 具螺母<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm |
| 顏色                                       | 銀   |
| 肖氏硬度                                     | D 55 +/-3   |
| 材料備註                                     | 符合 RoHS   |
| Material tubing                          | TPE-A   |