


# 塑膠氣管 PAN-12X1,75-SI-200

訂貨編號: 553892

FESTO



## 資料表

特性	值
外徑	12 mm
流量相關彎曲半徑	64 mm
內徑	8.4 mm
最小彎曲半徑	29 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.7 MPa -13.775 psi...246.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...17 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
海事分類	參見證書
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
產品重量 (取決於長度)	0.06 kg/m
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 12 mm
顏色	銀色
蕭氏硬度	D 55 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-A