


# 塑料氣管 PAN-10X1,5-SW-300

料號: 553903

FESTO

標準外徑氣管，能承受較高的熱量和機械負載。



## 技術參數

| 特性                                       | 值  |
|--|--|
| 外徑                                       | 10 mm  |
| 與流量相關的彎曲半徑                               | 58 mm  |
| 內徑                                       | 7 mm   |
| 最小彎曲半徑                                   | 27 mm  |
| Tubing characteristics                   | Suitable for energy chains                   |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.7 MPa                           |
| 溫度取決於操作壓力                                | -0.95 ... 17 bar                             |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 246.5 psi                        |
| 授權                                       | TÜV  |
| 認證核發部門                                   | B 013277 0506 00                             |
| 操作介質                                     | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                               |
| 環境溫度                                     | -30 ... 80 °C                                |
| 產品重量視長度而定                                | 0.042 kg/m                                   |
| 氣壓連接                                     | For push-in connector outside diameter 10 mm |
| 顏色                                       | 黑色   |
| 肖氏硬度                                     | D 55 +/-3                                    |
| 材料備註                                     | 符合 RoHS                                      |
| Material tubing                          | TPE-A  |