


塑料氣管

PAN-8X1,25-SW

料號: 553914

FESTO

標準外徑氣管，能承受較高的熱量和機械負載。



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 外徑 | 8 mm |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 43 mm |
| 內徑 | 5.9 mm |
| 最小彎曲半徑 | 22 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.5 MPa |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 15 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 217.5 psi |
| 授權 | TÜV |
| 認證核發部門 | B 013277 0506 00 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -30 ... 80 °C |
| 產品重量視長度而定 | 0.024 kg/m |
| 氣壓連接 | For push-in connector outside diameter 8 mm 用於倒鉤接頭內徑 6 mm 具螺母 用於倒鉤接頭內徑 6 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | D 55 +/-3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material tubing | TPE-A |