


輸入模組

CECX-E-6E-T-P2

料號: 553974

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電力消耗 24 V	1.6 W
電力消耗 5 V	0.6 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	142 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
電氣連接技術, I/O	插座式端子台, 間距5.08 mm 接觸面鍍金
類比輸入, 數字	6
類比輸入, 分辨率	14 bit
類比輸入, 訊號範圍	熱電偶 Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
類比輸入, 25 °C時的絕對精度	± 1,0 °C
類比輸入, 直流電絕緣	是
類比輸入, 輸入電阻	> 10 kOhm
內部循環時間	100 ms