


編碼器介面 CECX-C-2G1

料號: 553977

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
工作電壓	19,2 - 30 VDC
電力消耗 5 V	0.65 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	140 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
電氣連接技術, I/O	插座式端子台, 間距5.08 mm
狀態顯示	黃色 LED = 接收 綠色 LED = 電源
編碼器輸入, 數字	4
編碼器輸入, 解析度	16 到 32 bits 可透過軟體調整
編碼器輸入, 訊號範圍	SSI (RS422) 透過軟體調整二元/灰階
編碼器輸入, 波特率	125, 250, 500, 1000 kBit/s 可透過軟體調整
編碼器輸入, 發電器的供應電壓	24 V DC (250 mA / 通道)
編碼器輸入, 連接技術	RJ45
編碼器輸入, 隔離直流電	否