


電接口

CECX-S-2S1

料號: 553978

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電力消耗 5 V	0.4 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	132 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
狀態顯示	LED (狀態)
串列介面, 數字	2
串列介面, 型號	RS 232
串列介面, 連接技術	插頭 Sub-D 9-pin
串列介面, 傳輸速率	1200 ... 115200 Bit/s 可透過軟體調整
串列介面, 電絕緣	否