


匯流排接口 CECX-B-CO

料號: 553980

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
工作電壓	19,2 - 30 VDC
輸出電壓/電源	最大電源輸出 24 V: 45 W 最大電源輸出 5 V: 8.5 W
電力消耗 24 V	6.5 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	121 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
電氣連接技術, I/O	插座式端子台, 間距5.08 mm
狀態顯示	LED (狀態) 黃色 LED = 傳輸 綠色 LED = 接收
Fieldbus 介面	CAN-Bus
Fieldbus 介面, 連結技術	插頭 Sub-D 9-pin
Fieldbus 介面, 傳輸速度	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s 透過旋轉開關進行調節
Fieldbus 介面, 電絕緣	否