


# 閥島 VTUB-12

料號: 553983

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
電氣連接	Fieldbus Multi-pin插頭
電氣 I/O 系統	否
閥島型號	23
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-5 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.8 ... 8 bar
操作壓力注意事項	0 - 8 bar with external pilot air
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Material seals	NBR TPE-U(PU)
閥島結構	固定網格
閥位的最大數量	35
壓力區的最大數目	18
驅動類型	電動
閥功能	3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態
閥尺寸	12 mm 24 mm
最大標準額定流量	400 l/min at 12 mm
寬度	12 mm 24 mm
額定尺寸	3 mm
排氣功能	不可節流
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %