


連接電纜

NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

產品代號: 554029

FESTO

f□ Magnetventile MH1, ohne LED.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電纜屬性	F□ statische Anwendungen
極性容錯保護	否
工作狀態顯示	黃色 LED
工作電壓範圍 AC	4.5 ... 26.4 V
工作電壓範圍 DC	4.5 ... 26.4 V
最高輸出電流	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	4
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
產品重量	12 g
電連接	2芯 直列式插座 / 電纜
電纜長度	0.5 m
安裝類型	夾子
顏色編碼, 纜芯絕緣	針 1 = 黑色 Pin 3 = schwarz/rot
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	POM PUR
電纜護套的材料信息	PVC