



# 分氣塊 MS6N-FRM-FRZ

料號: 554102

FESTO

適用於兩調壓閥間的連接器



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 20 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	14,600 l/min
頂端標準額定流量出口	10,400 l/min
底部標準額定流量出口	9,850 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	163 g
氣壓連接, 氣口 3	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 4	NPT1/2-14
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁