


止動氣壓缸 DFST-63-30-L-Y4-A

料號: 555574
將停止供貨的產品

FESTO

具彈簧及槓桿鎖定裝置, 可調前端油壓緩衝器

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
行程	30 mm
活塞直徑	63 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	垂直
操作模式	單動 拉的動作
設計結構	活塞桿具雙曲肘桿
位置檢測	用於近接感測器
壓桿位置感測	用於電感式感測器
多樣型	單端活塞桿
防止扭轉/導向	導向桿
操作壓力	2 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	5 ... 60 °C
衝擊力	5,000 N
產品重量	3,500 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	G1/8
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕