


底座

VABS-S2-2S-N12-K1

料號: 555637

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	52 mm
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
嚮導氣源	外部
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
工作電壓範圍 AC	110 V
工作電壓範圍 DC	24 V
浪湧強度	4 kV
在40°C時的可接受電流負載	2 A
污染程度	3
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	815 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鑄鋁