


底座 VABS-S2-2S-N12-B-K1

料號: 555642

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 寬度 | 52 mm |
| 基於標準 | ISO 5599-2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 嚮導氣源 | 內部的 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 工作電壓範圍 AC | 110 V |
| 工作電壓範圍 DC | 24 V |
| 浪湧強度 | 4 kV |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 2 A |
| 污染程度 | 3 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 裝配狀態 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 815 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 鑄鋁 |