



# 調壓閥板

## VABF-S2-2-R7C2-C-6

料號: 555783

FESTO



### 技術參數

| 特性                         | 值                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 寬度                         | 54 mm                               |
| 基於標準                       | ISO 5599-2                          |
| 裝配位置                       | 任何                                  |
| 氣壓垂直堆疊                     | Pressure regulator for 4 reversible |
| 控制器功能                      | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道                   |
| 壓力錶選擇                      | 可能的                                 |
| 壓力調節範圍 Mpa                 | 0.05 ... 6 MPa                      |
| 壓力控制範圍                     | 0.5 ... 60 bar                      |
| 壓力調節範圍 psi                 | 7.25 ... 870 psi                    |
| 輸入壓力 1                     | 0.5 ... 10 bar                      |
| 氣源壓力1 MPa                  | 0.05 ... 1 MPa                      |
| 氣源壓力1 psi                  | 7.25 ... 145 psi                    |
| 操作介質                       | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 注意: 操作和嚮導介質                | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                  |
| 耐腐蝕等級 CRC                  | 0 - No corrosion stress             |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 防護等級                       | IP65<br>NEMA 4                      |
| 環境溫度                       | -5 ... 50 °C                        |
| 產品重量                       | 1,230 g                             |
| 垂直堆疊型的安裝                   | 在氣路板模組上<br>在單個底座上                   |
| 壓力錶接口                      | 具固定夾                                |
| 材料備註                       | 符合 RoHS                             |
| Material control panel     | PA                                  |
| Material regulator housing | 壓鑄鋁                                 |