

# 聯軸器 EAMD-19-15-10-8X10

訂貨編號: 557998

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	10 mm
安裝直徑 2	8 mm
尺寸	19
標稱長度	15 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	0.445 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	2 Nm
產品重量	13 g
材料說明	RoHS 合規