


# 驅動軸 EAMB-18-9-8X16-10X12

訂貨編號: 558035

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	8 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	70
標稱長度	16 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	0.838 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	12 Nm
產品重量	29 g
材料說明	RoHS 合規