


日誌

EAMB-34-6-25X26-23X27

料號: 558037

FESTO

用來適應具空心軸的驅動器



技術參數

特性	值
支架直徑 1	25 mm
支架直徑2	23 mm
尺寸	120
額定長度	26 mm
裝配位置	任何
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	18.2 kgmm ²
可傳遞扭矩	100 Nm
產品重量	201 g
材料備註	符合 RoHS