


# 鉸鏈缸

## DWC-50-100-Y-A

料號: 558094

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值                                     |
|--|---------------------------------------|
| 行程   | 100 mm                                |
| 活塞直徑   | 50 mm                                 |
| 活塞桿螺紋  | M16x1,5                               |
| Y型插銷桿的距離用以旋轉安裝   | 16.5 mm                               |
| 緩衝   | PPV: 兩端具可調的氣緩衝                        |
| 裝配位置   | 任何                                    |
| 設計結構   | 活塞<br>活塞桿具Y型插銷桿<br>旋轉安裝在軸承端蓋<br>氣壓缸缸筒 |
| 調速   | 兩側整合流量控制閥                             |
| 位置檢測   | 用於近接感測器                               |
| 活塞桿末端  | 外螺紋具Y型插銷桿                             |
| 操作壓力   | 1 ... 10 bar                          |
| 操作模式   | 雙動                                    |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]         |
| 注意: 操作和嚮導介質  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                    |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 0 - No corrosion stress               |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                        |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C                         |
| 在端點位置的衝擊能量   | 0.7 J                                 |
| 緩衝長度   | 20 mm                                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 990 N                                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,178 N                               |
| 0 mm行程時的運動質量   | 664 g                                 |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數  | 25 g                                  |
| 0 mm行程時的基本重量   | 1,338 g                               |
| 每 10 mm 行程所增加的重量   | 37 g                                  |
| 其它可用接口   | 參見產品圖紙                                |
| 安裝類型   | 在軸承端蓋具旋轉安裝<br>具配件                     |
| 氣壓連接   | Rc1/4                                 |
| Material rod clevis                                      | 鑄鋼<br>熱處理鋼                            |
| 材料備註   | 符合 RoHS                               |
| Material wiper seal                                      | 青銅                                    |
| Material cover   | 壓鑄鋁<br>電鍍                             |
| Material seals   | NBR                                   |
| Material piston rod                                      | 熱處理鋼<br>電鍍層為硬鉻                        |
| Material cylinder barrel                                 | 鍛造鋁合金<br>電鍍                           |