



按鈕閥

VHEM-P-M52-M-G14

料號: 558421

FESTO

該型號適用於真空。



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
驅動類型	手動
寬度	25 mm
標準額定流量	1,000 l/min
操作壓力	-0.95 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	6 mm
Instructions for use	Actuate only manually
嚮導類型	直接
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
驅動力	40 N
產品重量	366 g
安裝類型	選配 前面板安裝 具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鍛造 鋁合金 電鍍