

快插接頭 NPQM-D-G14-Q12-P10

訂貨編號: 558667

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 8 mm |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 設計 | 直列式設計 |
| 套組規格 | 10 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...16 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...70 °C |
| 標稱扭矩 | 7.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20% |
| 產品重量 | 26.2 g |
| 安裝方式 | 外六角，A/F 19 mm 內六角，規格 8 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G1/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | 用於 12 mm 外徑的氣管 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 氣管密封件材料 | NBR |