


插入接頭

NPQM-D-G12-Q12-P10

料號: 558672

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	10 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
設計	直式結構
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 70 °C
額定鎖緊扭矩	9 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	36.1 g
安裝類型	External hexagon A/F 19 Internal hex A/F 10
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/2
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 12 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅
Material of tubing seal	NBR