


T形快插接頭

NPQM-T-G14-Q10-P10

料號: 558741

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-----------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 8 mm |
| 柱頭螺柱上的密封件類型 | 密封圈 |
| 設計 | T-形 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 70 °C |
| 額定鎖緊扭矩 | 7.5 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 44.4 g |
| 安裝類型 | External hexagon A/F 16 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 10 mm |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 鍍鎳黃銅 |
| Material of tubing seal | NBR |