

插入軸套

NPQM-D-S4-E-P10

料號: 558811

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	2 mm
設計	直式結構
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 70 °C
產品重量	2.8 g
氣壓連接, 氣口 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
氣壓連接, 氣口 2	快插式軸套 QS-4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅