

插入式軸套 NPQM-D-S10-E-P10

訂貨編號: 558814

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 8 mm |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...16 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...70 °C |
| 產品重量 | 11 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 插入式軸套 QS-10 |
| 氣動介面，氣口 2 | 插入式軸套 QS-10 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |