


聯軸器

EAMC-20-30-6-6

料號: 558901

FESTO

適合於懸臂軸EGSA



技術參數

特性	值
支架直徑 1	6 mm
支架直徑2	6 mm
尺寸	20
額定長度	30 mm
裝配位置	任何
最高速度	9,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	1.06 kgmm ²
可傳遞扭矩	2.3 Nm
產品重量	20 g
材料備註	符合 RoHS