


單向節流閥 VFOC-S-S4-Q4

料號: 559723
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	單向流量控制功能, 用於氣源
氣壓連接, 氣口 1	QS-4
氣壓連接, 氣口 2	快插式軸套 QS-4
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	插入 具快插式軸套
節流方向上的標準額定流量	0 ... 100 l/min
逆止方向上的標準額定流量	60 ... 100 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 170 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	130 ... 160 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	9.2 g
關於氣接口 2 的注意事項	Suitable for Festo QS connections only
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金 電鍍 黑色
Material release ring	POM
Material adjusting screw	高合金鋼, 耐腐蝕
Material swivel fitting	牙鑄鋅