


連接電纜

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

料號: 560411

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--------------------------------------|
| 產品重量 | 1,120 g |
| 電氣連接 | 具插頭電纜 |
| 電纜長度 | 5 m |
| 電纜屬性 | Suitable for energy chains |
| 電纜的最小彎折半徑 | 63 mm |
| 電纜直徑 | 12.5 mm |
| 電纜結構 | 25x0,34 |
| 防護等級 | IP67 符合 IEC 60529 |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 80 °C |
| CE 符號 (參見符合的標準) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |