



電磁閥

VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2

料號: 560711

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	12 mm
標準額定流量	180 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
設計結構	活塞滑塊
復位類型	空氣彈簧
防護等級	IP40
額定尺寸	2.1 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	推力
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
關閉時間	10 ms
開啟時間	12 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 1 W
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	2-pin 插頭
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 2	底座
氣壓連接, 氣口 3	底座
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	鍛造鋁合金