



調壓閥板

VABF-S4-2-R6C2-C-6E

料號: 560777

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 寬度 | 18 mm |
| 基於標準 | ISO 15407-2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 壓力錶選擇 | 可能的 |
| Operating pressure MPa | 0.6 MPa |
| 操作壓力 | 6 bar |
| 壓力調節範圍 Mpa | 0.05 ... 0.6 MPa |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 6 bar |
| 壓力調節範圍 psi | 7.25 ... 87 psi |
| 輸入壓力 1 | 0.5 ... 10 bar |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 嚮導介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 410 g |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 壓力錶接口 | 具固定夾 |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | 壓鑄鋁 |