


# 氣路板底座 VABV-S2-2S-G12-T2

料號: 560841

FESTO



## 技術參數

| 特性   | 值   |
|--|---|
| 網柵尺寸   | 59 mm                                       |
| 閥島型號   | 44  |
| Operating pressure MPa                       | -0.09 ... 1 MPa                             |
| 操作壓力   | -0.9 ... 10 bar                             |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則                             |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 0 - No corrosion stress                     |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 產品重量   | 610 g                                       |
| 氣壓連接, 氣口 2                                   | G1/2  |
| 氣壓連接, 氣口 4                                   | G1/2  |
| 材料備註   | 符合 RoHS                                     |
| Material plate                               | 壓鑄鋁   |