


板

VMPAL-EG-QS3/8"

料號: 560959

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	20.5 mm
長度	107.3 mm
整合功能	ducted exhaust air
閥島結構	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 5 bar
輸入壓力 1	0.5 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	60 g
氣口 3/5 已組合	用於3/8" 外徑的氣管
材料備註	符合 RoHS
Material plate	PA