


電路連接模組 VMPAL-EVAP-10-1-4

訂貨編號: 560967

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 閥尺寸 | 10 mm |
| 最大閥位數量 | 4 |
| 最大閥線圈數 | 4 |
| 整合功能 | 閥功能的顏色編碼分配 |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 29 g |
| 外殼顏色 | 灰色 |
| 外殼材質 | PA |
| 材料說明 | RoHS 合規 |