


底座

VMPAL-AP-14-QS8-2-T1

料號: 561014

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|----------------------------------|
| 寬度 | 14.9 mm |
| 長度 | 107.3 mm |
| 網柵尺寸 | 14.9 mm |
| 閥尺寸 | 14 mm |
| 壓力區隔離 | Duct 1 |
| 閥位的最大數量 | 1 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 閥島結構 | Valve sizes can be mixed |
| 電磁線圈的最大數量 | 2 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 嚮導壓力 | 3 ... 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 59.55 g |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 8 mm |
| 氣壓連接, 氣口 4 | 用於8mm 外徑的氣管 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | PA-加強 |