


## 底座

### VMPAL-AP-4X14-QS8-2

料號: 561086

FESTO



## 技術參數

| 特性                           | 值                                |
|------------------------------|----------------------------------|
| 寬度                           | 59.6 mm                          |
| 長度                           | 107.3 mm                         |
| 網柵尺寸                         | 14.9 mm                          |
| 閥尺寸                          | 14 mm                            |
| 閥位的最大數量                      | 4                                |
| 流量方向                         | 可反向                              |
| 閥島結構                         | Valve sizes can be mixed         |
| 電磁線圈的最大數量                    | 8                                |
| Operating pressure MPa       | -0.09 ... 1 MPa                  |
| 操作壓力                         | -0.9 ... 10 bar                  |
| Pilot pressure MPa           | 0.3 ... 0.8 MPa                  |
| 嚮導壓力                         | 3 ... 8 bar                      |
| 操作介質                         | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 注意: 操作和嚮導介質                  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)               |
| 耐腐蝕等級 CRC                    | 3 - High corrosion stress        |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 環境溫度                         | -5 ... 50 °C                     |
| 產品重量                         | 130.8 g                          |
| 氣壓連接, 氣口 2                   | For tubing outside diameter 8 mm |
| 氣壓連接, 氣口 4                   | 用於8mm 外徑的氣管                      |
| 材料備註                         | 符合 RoHS                          |
| Material of connecting plate | PA-加強                            |