



# 蘑菇頭按鈕 P-3-M5-BK

料號: 561618

FESTO

該型號適用於真空。



## 技術參數

| 特性               | 值                             |
|------------------|-------------------------------|
| 閥功能              | 3/2 常閉, 單穩態                   |
| 驅動類型             | 手動                            |
| 寬度               | 22.5 mm                       |
| 標準額定流量           | 80 l/min                      |
| 操作壓力             | -0.95 ... 8 bar               |
| 設計結構             | 活塞座                           |
| 復位類型             | 機械彈簧                          |
| 額定尺寸             | 2 mm                          |
| 裝配位置             | 任何                            |
| 嚮導類型             | 直接                            |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 1 - Low corrosion stress      |
| 介質溫度             | -10 ... 60 °C                 |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                 |
| 驅動力              | 14 N                          |
| 產品重量             | 420 g                         |
| 安裝類型             | 具通孔                           |
| 氣壓連接, 氣口 1       | M5                            |
| 氣壓連接, 氣口 2       | M5                            |
| Material seals   | NBR                           |
| Material housing | 鍛造鋁合金<br>電鍍                   |