

塑膠氣管 PUN-V0-8X2-RT-C

訂貨編號: 561711

FESTO



資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	35 mm
內徑	4 mm
最小彎曲半徑	9 mm
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...20 bar
關於工作壓力的提示	對於有焊接飛濺的應用：最高 1 MPa (20 °C)，最高 0.9 Mpa (40 °C)， 最高 0.7 MPa (60 °C) 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水 (液態，無冰)
材料的防火測試	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0.75 mm)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
環境溫度說明	無壓使用，最高 90 °C
產品重量 (取決於長度)	0.049 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鉤接頭內徑 4 mm
顏色	紅色
顏色說明	由於防火功能，與標準顏色不符
蕭氏硬度	D 54 +/- 3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)