



T形快插接頭 NEDU-M12D4-M12T4-IS

料號: 562248

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
連接頻率	100
安裝類型	具螺紋的
產品重量	25.5 g
電氣連接	4-pin/4-pin/4-pin A-coded/A-coded/A-coded 插座/插座/插頭 M12x1 / M12x1 / M12x1
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
Material housing	TPE-U (PU), 已放大 牙鑄鋅
Material of union nut	PA-加強
Material seals	FPM
Material electrical contact	銅合金 鍍金