

連接電纜 NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

訂貨編號: 562468

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 符合標準 | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| 開關狀態指示 | 黃色 LED |
| 產品重量 | 50 g |
| 電氣介面 | 4 針/3 針 直角式插座/直列式插頭 M8x1/M8x1 |
| 操作電壓範圍 DC | 20.4 V...26.4 V |
| 40°C 時的額定電流 | 3 A |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜特徵 | 拖鏈適用 |
| 最小電纜彎曲半徑 | 35 mm |
| 電纜直徑 | 3.3 mm |
| 電纜結構 | 2 x 0.25 mm ² |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | PUR |
| 外殼材質 | TPE-U(PU) |
| 電觸頭材料 | 黃銅 青銅 |
| 絕緣護套材料 | PVC |